

안전한 가열과 믹싱



평균 제품 수명 **10년**과 **3년의 무상 보증 기간**으로 뒷받침하며 고객의 선택을 가치있는 투자로 만들어 줍니다.

MR Hei-Connect 및 MR Hei-End는 표준 RS 232 인터페이스로 PC를 통한 기록 및 제어가 가능합니다. 웹사이트에서 무료 소프트웨어 이용 가능(옵션)

800W로 가열용량으로 600W의 다른 장비에 비해 **35%** 가열시간을 줄일수 있다.

화학물질에 내성이 있는 Kera-Disk® 핫 플레이트를 통해 빠른 열 전달로 적은 가열시간 보장

완전 밀폐된 시스템은 실험시 발생하는 외부의 유해가스 및 증기로 보호

가열 기능 미작동시 범핑 방지를 위해 교반이 중단되지 않음



온도 센서는 두 가지 독립적인 안전 회로로 구성되어 있으며 이를 통해 과열 상황 발생시 가열 전원이 차단됨

별도의 가열 on/off 버튼으로 의도치 않은 가열을 방지하고 버튼은 시각 제어를 위해 불이 들어옴 또한 잔열 표시기로 화상 위험 방지

합선, 손상 또는 샘플로부터의 온도 센서 분리 시, 장치 전원이 완전히 차단됨

교반기가 고온에 노출된 경우라도 모든 모델은 내화성 주물 방식의 하우징으로 파손 완전 방지